


# acoplamento EAMD-67-51-16-32X32-U

Código da peça: 5071095

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	16 mm
Diâmetro fixação 2	32 mm
Dimensões	67
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	374 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	93 Nm
Peso do produto	750 g
Observações sobre material	Conforme RoHS