


# base de conexão MHP2-PR6-5

Código da peça: 525124

FESTO

Para válvulas semi-alinhadas tipo MHP2-...-HC/TC



## Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	6
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	426 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 5	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio