

Base de conexão VIGI-04-D-2-1/2-NPT

Código da peça: 525575

FESTO

para terminal de válvulas

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	183 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	NPT1/8-27
Conexão pneumática 1	NPT3/4-14
Conexão pneumática 2	NPT1/2-14
Conexão pneumática 3	NPT3/4-14
Conexão pneumática 4	NPT1/2-14
Conexão pneumática 5	NPT3/4-14
Informação sobre material, base de conexão	Injetados de alumínio