


conexão fieldbus FBA-1-SL-5POL

Código da peça: 525634

FESTO

Para terminal de válvulas tipo CPV Direct, terminal lacrado com 5 pólos,
para DeviseNet/CAN.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	26 g
Conexão elétrica	9 pinos / 5 pinos Plugue reto / plugue reto Sub-D / -
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 24 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material do contato elétrico	bronze Folheada a ouro