


# cabo de conexão KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Código da peça: 525654

FESTO

extremamente flexível, para válvulas de comutação rápida MH2/MH3 e distribuidor multipolo MPV.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Indicador da posição de comutação	LED
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Torque	0,25 Nm
Peso do produto	18 g
Conexão elétrica	Conector angular / conector reto formato quadrado / M8x1 2 pólos / 3 pólos
Estrutura do cabo	2x0,25
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Comprimento do cabo	0,5 m
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)
Informação sobre material, conectores	bronze