

# conector macho SEA-GS-HAR-4POL

Código da peça: 525928

Produto a ser descontinuado

para terminais de válvulas.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com rosca
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	11,5 g
Conexão elétrica	de 4 pinos M12x1 Conector reto / Conector com plug-in
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 32$ V
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 32$ V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 5,1 mm
Diâmetro admissível do fio individual	0,1 mm
Diâmetro admissível dos fios	1,2 ... 1,6 mm
Seção transversal do terminal	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	Injetados de zinco níquelado
Isolamento admissível dos fios	PVC