

ventosa com adaptador ESS-50-GT-G1/4-I

Código da peça: 525978

FESTO

fácil de compor,



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Compensador de altura para suporte de ventosa | 8 mm |
| Raio mínimo da peça de trabalho R | 40 mm |
| Diâmetro nominal | 2,5 mm |
| Diâmetro da ventosa com conector | 50 mm |
| Volume da ventosa com conector | 11,2 cm ³ |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Formato da ventosa | redonda funda |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 0 bar |
| Pressão nominal operacional | -0,7 bar |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Força de fixação com pressão operacional normal | 97 N |
| Força lateral na pressão operacional nominal | 30 N |
| Peso do produto | 18 g |
| Tipo de fixação | pela conexão de vácuo |
| Conexão de vácuo | G1/4 |
| Cor | marrom avermelhado |
| Dureza Shore | 72 +/- 5 |
| Material do bujão roscado | Liga de alumínio |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da ventosa | Vulkollan® |