

ventosa com adaptador ESS-60-GT-G1/4-I

Código da peça: 525981

FESTO

fácil de compor,



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	6 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	75 mm
Diâmetro nominal	2,5 mm
Diâmetro da ventosa com conector	60 mm
Volume da ventosa com conector	11,3 cm ³
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda funda
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	134 N
Força lateral na pressão operacional nominal	37 N
Peso do produto	19,5 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	marrom avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	Vulkollan®