

Válvula reguladora de pressão - filtro LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Código da peça: 526283


Produto a ser descontinuado

FESTO

Com placa terminal, sem manômetro, dreno manual.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	5 µm
Dreno	manualmente giratório
Volume máximo do condensado	3 cm ³
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Histerese de pressão máxima	0,3 bar
Vazão nominal padrão	410 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	114 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/8-27
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Informação sobre material, copo	PC