

Válvula reguladora de pressão - filtro LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Código da peça: 526284

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com placa terminal, sem manômetro, dreno semi-automático.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões | Micro |
| Série | D |
| Posição de instalação | vertical |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | semi-automático |
| Volume máximo do condensado | 3 cm ³ |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,3 bar |
| Vazão nominal padrão | 410 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 114 g |
| Tipo de fixação | com cantoneira de fixação Opcional: Montagem na tubulação |
| Conexão pneumática 1 | NPT1/8-27 |
| Conexão pneumática 2 | NPT1/8-27 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, copo | PC |