

filtro

LF-M5-D-5M-MICRO-H

Código da peça: 526298



Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Com rosca no corpo, dreno semi-automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Dreno	semi-automático
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	3 cm ³
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Vazão nominal padrão	170 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	44 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	PC