

Cabo do motor KMTR-AC-X

Código da peça: 526742

FESTO

Para servomotores tipo MTR-AC-55/70/100.

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 25 m.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² blindado
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR