


unidade de indicação e controle CPX-MMI-1

Código da peça: 529043

FESTO

Para terminal modular elétrico CPX.



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	81 mm
Altura	28 mm
Comprimento	137 mm
Comprimento máx. cabo de conexão	15 m
Indicador	128 x 64 pixels LCD-Display com iluminação de fundo
Elementos de controle	3 teclas de função 4 teclas de rolagem Teclado de membrana
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Interface de dados	Interface RS232 57,6Kbaud Conector M12 de 4 pinos
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Fonte de alimentação	é disponibilizado pelo aparelho conectado
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	50 - 60 mA
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 3G
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex nA IIC T6 X Gc
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 3D
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)
Umidade relativa do ar	não condensável
Proteção contra contato direto e indireto	PELV
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	150 g
Material do corpo	reforçado com PA