


# Módulo de derivação MS4-FRM-1/8-Y

Código da peça: 529560

FESTO

Módulo de derivação, com pressostato sem indicador, sentido de vazão da esquerda para a direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0 ... 12 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	1.800 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	1.600 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	1.700 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	405 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio