

# acoplamento EAMC-40-66-12-19

Código da peça: 529952

FESTO

Para atuador eletromecânico com servomotor.



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro fixação 1           | 12 mm                  |
| Diâmetro fixação 2           | 19 mm                  |
| Dimensões                    | 40                     |
| Comprimento nominal          | 66 mm                  |
| Posição de instalação        | Nos dois lados         |
| Rotação máxima               | 6.500 1/min            |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente         | -25 ... 60 °C          |
| Momento de inércia           | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transferível          | 21 Nm                  |
| Peso do produto              | 139 g                  |
| Observações sobre material   | Conforme RoHS          |