



Combinação de unidades de conservação MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Código da peça: 530213

FESTO

Combinação de unidades de conservação, composta de filtro, regulador de pressão, lubrificador, placa de fixação em parede, pressão inicial máxima 7 bar, filtro de 40 µm, com manômetro, copo com proteção plástica, dreno manual, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Trava do atuador	Manopla com trava integrada
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Válvula reguladora de pressão com manômetro Filtro padrão Lubrificador padrão
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Indicador de pressão	com manômetro
Faixa de regulagem de pressão	1 ... 7 bar
Pressão de entrada 1	1,5 ... 18 bar
Vazão nominal padrão	4.700 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Peso do produto	2.000 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2