


Combinação de unidades de conservação MSB6-1/4-FRC8:J4M1-Z

Código da peça: 530275

FESTO

Combinação de filtro, regulador e lubrificador, máxima pressão de saída 12 bar, filtro de 5 µm, com manômetro, manopla de regulagem com possibilidade de trava, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da direita para esquerda.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Trava do atuador | Manopla com trava integrada |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com compensação de pressão inicial com escape secundário com fluxo de retorno |
| Proteção de copo | Copo de proteção plástico |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Pressão de entrada 1 | 1,5 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 1.700 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | 3.7.- conforme DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura do meio | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 1.495 g |
| Tipo de fixação | com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |