


# Combinação de unidades de conservação MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Código da peça: 531096

FESTO

Combinação de unidades de conservação, composta de filtro, regulador de pressão, lubrificador, placa de fixação em parede, pressão inicial máxima 12 bar, filtro de 40 µm, com manômetro, copo metálico, dreno manual, sentido de vazão da direita para a esquerda.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Válvula reguladora de pressão com manômetro Filtro padrão Lubrificador padrão
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Indicador de pressão	com manômetro
Faixa de regulação de pressão	1 ... 12 bar
Pressão de entrada 1	1,5 ... 14 bar
Vazão nominal padrão	800 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	5.7.- conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4