

Filtro MS4N-LF-1/8-CRV-Z

Código da peça: 531496

FESTO

Filtro de 5 µm, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da direita para esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	19 ml
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Pressão de entrada 1	2 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	3.7.- conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	189 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/8-27
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, filtro	PE
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC