

engate rápido fêmea KD2-CN-4-S


Código da peça: 531624

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, conexão passa-muro

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	110 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	21 g
Conexão pneumática 1	CN-4
Observações sobre material	Conforme RoHS