


engate rápido fêmea KD3-1/4-I

Código da peça: 531628

FESTO

com fechamento automático



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	666 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	9,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 15 %
Peso do produto	47 g
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS