

engate rápido fêmea KD3-CN-6


Código da peça: 531631

Produto a ser descontinuado

[com fechamento automático](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4,9 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	387 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	27 g
Conexão pneumática 1	CN-6
Observações sobre material	Conforme RoHS