

# engate rápido fêmea KDS6-1/2-A


Código da peça: 531649

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme ISO 4414

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	10 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,5 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.643 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	BIA TÜV
Torque de aperto nominal	32,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	111 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS