



Módulo de derivação MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Código da peça: 531955

FESTO

Módulo de derivação, com pressostato sem indicador, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0 ... 12 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	4.600 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	1.500 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	1.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	405 g
Conexão pneumática 1	NPT1/4-18
Conexão pneumática 2	NPT1/4-18
Conexão pneumática 3	NPT1/4-18
Conexão pneumática 4	NPT1/4-18
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio