


# base de conexão elétrica

## MHAP-PI-1

Código da peça: 532182

FESTO

Para bases múltiplas tipo MHA1-P...-PI e MHP1-P...-PI



### Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Clipe
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	6 g
Conexão elétrica	de 2 pinos Soquete
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 60$ V
Carga admissível de corrente	3 A
Comprimento do cabo	1 m
Diâmetro do cabo	1 mm
Estrutura do cabo	2x0,14
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	Liga de cobre, banhada com estanho