


garfo SG-1-12

Código da peça: 532691

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	UNF1-12
Com base na norma padrão	ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	2.145 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado