

tubo espiral

PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Código da peça: 533465

FESTO

altamente flexível, reforçado com fibras, em grande parte resistente à hidrólise.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	6 m
Diâmetro externo	9,5 mm
Comprimento do bloco	1,317 m
Raio de curvatura relevante para a vazão	50 mm
Diâmetro interno	6,4 mm
Diâmetro da bobina	42 mm
Quantidade de enrolamentos	66
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	430 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca externa G1/4
Cor	azul
Dureza Shore	A 87 +/-3
Material da rosca de conexão	Latão níquelado
Material da proteção contra dobras	POM
Material da tubulação	TPE-U(PU)