


Conexão rápida QSF-F-G1/4-6

Código da peça: 533857

FESTO

Rosca interna com sextavado externo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 5 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 |
| Segurança alimentar | conforme declaração do fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Torque máximo | 15 Nm |
| Peso do produto | 21,4 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com diâmetro externo de 6 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | Latão cromado e niquelado |
| Informação sobre material, vedação roscada | FPM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | FPM |