

Bujão QSC-F-4H

Código da peça: 533904

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensões | Padrão |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 |
| Segurança alimentar | conforme declaração do fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 3,1 g |
| Conexão pneumática 1 | Conexão rápida QS-4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | Latão cromado e niquelado |
| Informação sobre material, vedação roscada | FPM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | FPM |