


# conector macho FBS-RJ45-8-GS

Código da peça: 534494

FESTO

Para módulo funcional CPX-FEC-...



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	33 mm
Altura	41 mm
Comprimento	20 mm
Peso do produto	15 g
Especificação do cabo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diâmetro do cabo individual: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, trançado fino
Proteção contra contato direto e indireto	Tensão muito baixa de proteção com desconexão segura (PELV)
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 5,4 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 % não condensável
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço
Material das vedações	NBR