

filtro MS12-LF

Código da peça: 535023

FESTO

Para montagem manifold, com rosca G.



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Pressão de trabalho	0,8 ... 20 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Liga de alumínio