

# filtro MS12N-LF

Código da peça: 535026

FESTO

Com rosca NPT.



A título de exemplo

## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

| Característica               | Valor   |
|------------------------------|---|
| Dimensões                    | 12  |
| Série                        | MS  |
| Posição de instalação        | vertical +/- 5°   |
| Princípio construtivo        | Filtro sinterizado com separador centrífugo   |
| Pressão de trabalho          | 0,8 ... 20 bar  |
| Meio operacional             | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura do meio          | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura ambiente         | -10 ... 60 °C   |
| Tipo de fixação              | Montagem na tubulação<br>com acessórios<br>Opcional:  |
| Material do corpo            | Injetados de alumínio   |
| Material do copo             | Liga de alumínio  |