

lubrificador MS12N-LOE

Código da peça: 535044

FESTO

Com rosca NPT.



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	400 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Liga de alumínio