

# filtro MS4-LF-1/4-EUM

Código da peça: 535660

FESTO

Filtro com elemento filtrante de 40 µm, copo metálico, dreno manual, sentido de vazão da esquerda para a direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	25 ml
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Pressão de trabalho	0 ... 14 bar
Vazão nominal padrão	1.700 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	349 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Injetados de alumínio Liga de alumínio
Material do visor	PA
Material do disco de separação	POM