

Lubrificador MS4-LOE-1/4-U-Z

Código da peça: 535792

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	36 cm ³
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Pressão de entrada 1	1 ... 12 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	40 l/min
Vazão nominal padrão	2.200 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	354 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	Injetados de alumínio Liga de alumínio
Informação sobre material, visor	PA