


Terminal de válvulas CPA10-ASI-VI

Código da peça: 535847

FESTO

válvula de 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Função de válvula	2x3/2 vias, aberta/fechada, monoestável 2x3/2 vias, fechada, monoestável 2x3/2 vias, aberta, monoestável 5/2 vias, monoestável 5/2 vias, biestável 5/3 vias, pressurizada 5/3 vias, em exaustão 5/3 vias, fechada
Vazão nominal padrão	300 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Conexão elétrica	AS-Interface
Número máximo de posições de válvula	8
Número máx. de zonas de pressão	4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Largura de construção	10 mm
Classe de proteção	IP65
Dimensão da grade	10 mm
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de terminal de válvulas	12
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Alimentação de ar servopilotada	externo interno
Estrutura do terminal de válvulas	modular e expandível
Indicador da posição de comutação	LED
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C