


módulo de união MS12-MV

Código da peça: 537134

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	500 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material da placa	Injetados de alumínio
Material dos parafusos	Aço