


# lubrificador MS12-LOE-G-U

Código da peça: 537156

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da esquerda para a direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	1.500 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	400 l/min
Vazão nominal padrão	20.000 ... 22.000 l/min
Meio operacional	Classe de qualidade de ar 5:7:- conforme DIN ISO 8573-1
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	6.500 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	interno
Conexão pneumática 2	interno
Material da cobertura	PA
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Liga de alumínio