


sub-base VABS-B6-PB-Q

Código da peça: 537519

FESTO

Para servopiloto externo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	21 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Torque máximo, fixação da válvula	2 Nm
Torque máximo montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	22 g
Conexão de pilotagem 12	M5
Conexão de pilotagem 14	M5
Conexão pneumática 1	para cartuchos de 18 mm
Conexão pneumática 3	G1/4
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, base de conexão	reforçado com PA