



filtro regulador

LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI-H

Código da peça: 537650

FESTO

Pressão máxima de saída 7 bar, sem manômetro, grau de filtração 5µ.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Largura	44 mm
Série	DB
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Dreno	semi-automático
Princípio construtivo	Filtro regulador sem manômetro
Função reguladora	com escape secundário com fluxo de retorno
Indicador de pressão	Prepared for G1/8
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Faixa de regulação de pressão	0,5 ... 7 bar
Histerese de pressão máxima	0,5 bar
Vazão nominal padrão	>= 500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com furo passante com cantoneira de fixação
Conexão de manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, manopla giratória	POM
Informação sobre material, filtro	PE
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Informação sobre material, copo	PC