



emissor SOEG-S-Q50-K-L

Código da peça: 537779
Produto a ser descontinuado

FESTO

[Construção bloco](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	montagem em bloco
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Variável	Posição
Princípio de medição	Optoeletrônico
Método de medição	Barreira de luz Emissor
Tipo de luz	infravermelho
Alcance	0 ... 15.000 mm
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Resistência a curto-circuito	por pulso
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Ondulação residual	10 %
Corrente sem carga	30 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	Cabo de 4 fios
Comprimento do cabo	3 m
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Dimensões	50x50x17 mm
Tipo de fixação	com furo passante
Peso do produto	121 g
Material do corpo	ABS
Indicador de disponibilidade operacional	LED verde
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Classe de proteção	IP67
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta