



adaptador fieldbus FBA-PB-SUB-9-3XM12

Código da peça: 537934
Produto a ser descontinuado

FESTO

Para conectar no PROFIBUS.



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	PROFIBUS
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	7
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	2 parafusos 4-40 UNC
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador Conexão de entrada de rede (A), conexão de saída de rede (B), alimentação de tensão da rede (C)
Conexão elétrica 2, design	rund (A), (B), (C)
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector macho (A), conector fêmea (B), conector macho (C)
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Reto (A), (B), (C)
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Comprimento do cabo	0,11 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	7x0,14 blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm ²
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material cable sheath	TPE-U(PUR)