

módulo eletrônico VMPA1-MPM-EMM-4

Código da peça: 537987

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S com conexão multipolo modular, para 4 bobinas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	4
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	4
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	80 mA até 25 ms
Corrente nominal com redução de corrente	25 mA após 25 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS