


silenciador UOM-3/8

Código da peça: 538433

FESTO

Para geradoras de vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Silenciador aberto
Pressão de trabalho gerador de vácuo	0 ... 8 bar
Pressão operacional do gerador de vácuo	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de fixação	aparafusável
Peso do produto	22,7 g
Conexão pneumática	G3/8
Material do inserto do silenciador	Espuma PU
Material do bujão roscado	POM
Material do corpo	POM
Material do tubo interno	Liga de alumínio