


módulo de entrada/saída

CP-E08-M12-CL

Código da peça: 538787
Produto a ser descontinuado

FESTO

Com 8 entradas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX) conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos EX do Reino Unido conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 3G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 3D
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex ec IIC T6 Gc X
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C