

guia passiva FDG-40- -ZR-RF

Código da peça: 538792

FESTO



A título de exemplo



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	40
Curso	1 ... 5.000 mm
Reserva de curso	136 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de rolamento
Princípio construtivo	Guia
Aceleração máx.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocidade máxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento de inércia da área de 2º grau lx	2.479E+03 mm ⁴
Momento de inércia da área de 2º grau ly	946,3E+03 mm ⁴
Força máxima Fy	300 N
Força máxima Fz	300 N
Torque máx. Mx	18 Nm
Força de deslocamento	5 ... 35 N
Peso adicional por 10 mm de curso	59,1 g
Tipo de fixação	com acessórios
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Material da capa de proteção	PA
Material do trilho da guia	Aço
Material dos componentes da guia	Aço
Material do corpo	Alumínio anodizado