

# guia passiva FDG-63- -ZR-RF

Código da peça: 538793

FESTO



A título de exemplo



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	63
Curso	1 ... 5.000 mm
Reserva de curso	244 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de rolamento
Princípio construtivo	Guia
Aceleração máx.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocidade máxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento de inércia da área de 2º grau lx	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de inércia da área de 2º grau ly	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Força máxima Fy	600 N
Força máxima Fz	600 N
Torque máx. Mx	65 Nm
Força de deslocamento	5 ... 30 N
Peso adicional por 10 mm de curso	138,4 g
Tipo de fixação	com acessórios
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Material da capa de proteção	PA
Material do trilho da guia	Aço
Material dos componentes da guia	Aço
Material do corpo	Alumínio anodizado