


kit de montagem SMBR-8-8/100-S6

Código da peça: 538937

FESTO

Para fixar sensores magnéticos com ranhura do tipo 8 aos atuadores convencionais diâmetro 8 - 100 mm, resistentes a temperaturas de até 150°C.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	8
Design	para ranhura em T
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Peso do produto	20 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável