


Checkbox CHB-C-F

Código da peça: 539076

FESTO

design compacto



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de contagem	sim
Classe de proteção	IP64
Conexão para régua potenciométrica	conforme especificação RS 485
Saídas	Peça boa e na orientação correta Peça boa, mas na orientação incorreta Peça incorreta Comando do equipamento de transporte Controle da esteira / standby Mensagem de status "Atenção" Saída de erros Quantidade pré-ajustada foi alcançada PLC_Power
Entradas	Sensor de status 1 Sensor de status 2 Camera - Enable Erro externo Counter Reset Início externo Sensor externo Tecla bloqueada Type Select 0 Type Select 1
Quantidade máx. de orientações diferentes por memória de tipo	8
Quantidade máx. de memórias de tipos	16
Pré-seleção da quantidade	Software CheckKon
Faixa de contagem	1 - 2 Mrd.
Proteção interna	Fusível 8 A
Limite eletrônico das saídas em	700 mA
Corrente total máx. na conexão CLP	1 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente nas saídas sem carga	750 mA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 15 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Condições ambientais	seco Proteção contra interferências de iluminação externa ar do ambiente o mais limpo possível
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	2.500 g
Resolução da câmera	4/100 mm
Tempo de exposição	128 ... 1.024 µs
Distância operacional	95 ... 99 mm
Campo de visão	42 - 45 mm
Interface de diagnóstico	Interface RS232 115 Kbaud M12x1 de 4 pinos
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE