



# válvula reguladora de pressão LR-1/8-DB-7-MINI

Código da peça: 539681

FESTO

Regulador com comando direto, pressão operacional de até 7 bar, com manômetro.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Largura	44 mm
Série	DB
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula reguladora de pressão com manômetro
Função reguladora	com escape secundário com fluxo de retorno
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Faixa de regulação de pressão	0,5 ... 7 bar
Histerese de pressão máxima	0,5 bar
Vazão nominal padrão	$\geq 800$ l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[-:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	150 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem em painel frontal Montagem na tubulação com furo passante com cantoneira de fixação
Conexão de manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, manopla giratória	POM
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA